

Vhodné pro prevenci a léčbu dekubit stupně IV. První čtyři prvky jsou statické s funkcí polštáře pod hlavu; zbývající část je rozdělena na dvě části se střídavým provozem; kompletní s polstrovaným potahem z biokompatibilního, voděodolného, prodyšného nylonu/PU - testovaného v souladu s evropskými normami pro reakci na oheň a opatřeného zipem na všech čtyřech stranách pro snadné sejmутí a čištění. Matrace je připevněna k lůžku pomocí dodaných popruhů a opatřena průchodkovými oky. Výška prvků umožňuje použití matrace bez nutnosti použití další matrace. Prvky jsou vyrobeny technikou CELL-ON-CELL, která rozděluje část na dva samostatné moduly, z nichž spodní zůstává neustále nafouknuta, aby nedocházelo k nadměrnému efektu BOTTOM-OUT (propadnutí) a aby byla zajištěna bezpečnost v případě výpadku proudu. Digitální kompresor je vybaven nastavením tlaku a délky cyklu, vizuálním a zvukovým alarmem nízkého tlaku a vyměnitelným vzduchovým filtrem. Funkce STATIC blokuje střídavý systém a efektivně z něj dělá normální matraci. Spojení matrace/kompresoru pomocí rychlospojek s uzávěrem umožňují použití v případě transportu pacienta.



### Technické údaje Piuma Up4 s kompresorem (LAD480)

#### kompresor

rozměry: 300 x 135 x 110 mm  
napájení 220V / 50 Hz  
tlak 50~120 mm Hg  
napájecí kabel 5 m  
vzduchový výkon 8/9 LPM  
nastavitelná doba cyklu  
hlučnost 20-25 dB



#### matrace

rozměr: 2000 x 860 x 210 mm  
materiál: Nylon / PVC  
výška nafouknutého prvku: 20,3 cm  
počet prvků 20 (z toho 8 mikro perforovaných)  
CPR ventil doba vypuštění přibližně 15 sec.  
nosnost: 200 kg



Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

#### STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788  
tel./fax: 553 775 002

[www.sivak.cz](http://www.sivak.cz)